


ИМ 100.213503.Ж/П1

КОРПУС АГРЕГАТА

ПРИ ЗАВОРАЧИВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
 ФТОРОПЛАСТОВУЮ ЛЕНТУ  
 Ф-4ПН 0,2x50 ГОСТ 242222-80

ПОСЛЕ ЗАТЯЖКИ ЗАКОНТРИТЬ  
 ПРОВОЛОКОИ Ø 1,0,1,5-0-С  
 ГОСТ 3282-74



Инв. № подл.	Подп. дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Справ. №	Перв. примен.

Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТШ/К.305312.001 МЧ УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ	Лист 2:1 Листов
Разреш.	Пров.	Т.контр.	Н.контр.		
Утв.					
000 *Топоз-контроль				000 *Топоз-контроль	000 *Топоз-контроль